

デジタルマルチメータ Digital Multimeter PM3

sanwa®

メーカー希望小売価格 ¥3,980(税込¥4,378)

コンデンサ容量、周波数も測定可能
本体厚み8.5mmの超薄型カードテスト

- 4000カウント0.7%最高確度
- 手帳型カバー標準付属
- 導通チェック機能
- リラティブ機能
- データホールド
- デューティ比測定



一般仕様

動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	平均値方式
液晶表示器	4000カウント
サンプルレート	約3回/秒
レンジ切り換え	オートレンジ
オーバー表示	数値部に「OL」を表示
極性表示自動切換	マイナス入力時に「-」のみ表示
電池消耗警告	バッテリーマークが点灯
使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度II
動作温度/湿度	5°C ~ 31°Cで80%RH (最大), 31°C以上40°Cでは80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温度/湿度	-10°C~40°C ,80%RH 以下 (結露のないこと) 40°C ~ 50°C ,70%RH以下 (結露のないこと)
電源	CR2032(コイン型リチウム電池) 3V×1
電池寿命	DCVにて連続,約150時間 (オートパワーオフ解除時)
消費電力	代表値 6mW (DCVにて)
オートパワーオフ	最終操作から約30分後に電源オフ
安全規格	IEC 61010 CAT. II 500V
EMC指令	IEC 61326 (EMC)
RoHS指令	EN 50581 (RoHS)
寸法/質量	H108×W56×D11.5mm/約50g(本体のみ)

付属品

テストリード:本体直付け
(全長0.5m/ピン先13mm)
手帳型カバー
取扱説明書

別売品

アリゲータークリップ:CL-13a
アリゲータークリップ:CL-14
アリゲータークリップ:CL-15a
アリゲータークリップ:CL-DG3a
ICクリップアダプタ:TL-91C
細ピンアダプタ:TL-A7M2
バナナジャックアダプタ:TL-A4

測定仕様

ファンクション	レンジ	確度	入力抵抗	備考
直流電圧 (DCV)	400.0 mV	$\pm(0.7\%rdg+3dgt)$	\geq 約100M Ω	
	4.000 V	$\pm(1.3\%rdg+3dgt)$	約11M Ω	
	40.00 V		約10M Ω	
	400.0 V			
	500 V			
交流電圧 (ACV)	4.000 V	$\pm(2.3\%rdg+10dgt)$	約11M Ω	40~400Hz(正弦波)
	40.00 V		約10M Ω	
	400.0 V	$\pm(2.3\%rdg+5dgt)$		
	500 V			
抵抗測定 (Resistance)	400.0 Ω	$\pm(2.0\%rdg+5dgt)$		開放電圧:約DC0.4V
	4.000 k Ω			
	40.00 k Ω			
	400.0 k Ω			
	4.000 M Ω	$\pm(5.0\%rdg+5dgt)$		
コンデンサ容量 (Capacitance)	5.000 nF	確度保証対象外		リラティブキャンセル後の確度
	50.00 nF	$\pm(5.0\%rdg+10dgt)$		
	500.0 nF			
	5.000 μ F			
	50.00 μ F	$\pm(10\%rdg+15dgt)$		
周波数 (Freq)	9.999 Hz	$\pm(0.7\%rdg+5dgt)$		10~250Vrmsでの確度
	99.99 Hz			
	999.9 Hz			
	9.999 kHz			
	60.00 kHz			
デューティ	0.1~99 %			
導通チェック	範囲:10 Ω ~120 Ω	動作:ブザー発音		開放電圧:約DC0.4V
ダイオードテスト	開放電圧:約DC1.5V			

※確度保証温湿度範囲:23 \pm 5 $^{\circ}$ C, 80%RH 以下(結露のないこと)

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祭日を除く)

販売店の皆様へ

本社・東京営業所

東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所

大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

●本カタログの記載内容は2022年4月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ…